

80 x 298 x 120 mm

1100 ml Seifentank

- Flüssigseifenspender aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4404).
- Ganzedelstahlgehäuse mit vertikal gerundeten Kanten. Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Einhandbedienbare und tropffreie Seifenpumpe mit 1100-ml-Tank.
- Tank mit großer, verschließbarer Nachfüllöffnung.
- Vorgesehen für handelsübliche Flüssigseifen oder Handlotionen.
- Sichtschlitz als Füllstandsanzeige.
- Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbares, nach vorne abklappbares Gehäuse.
- Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss.
- Verschleißteile modular austauschbar.
- Montage: Mit vier Schrauben durch Schlüssellocher und ein optionales Anti-Diebstahl-Loch in der Rückwand.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 1,1 kg




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Flüssigseifenspender aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4404) für Aufputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse mit vertikal gerundeten Kanten. Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Einhandbedienbare und tropffreie Seifenpumpe mit 1100-ml-Tank. Vorgesehen für handelsübliche Flüssigseifen oder Handlotionen. Sichtschlitz als Füllstandsanzeige. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbares, nach vorne abklappbares Gehäuse. Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Abmessungen: 80 x 298 x 120 mm

Artikel Nr. PP102



Lieferbare Oberflächen	Ident-Nr.
matt geschliffen (standard)	727 339
hochglanzpoliert	731 339
(farbige) Kunststoff-Pulverbeschichtung	728 339