

Armarios Autoportantes


Gama de Acero

Accesorios

Marco giratorio centrado, ESFM




- Descripción:** Marco giratorio de altura total para componentes de 19", permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción sobre toda la altura. Se puede montar en armarios de acero combinables. Las bisagras especialmente diseñadas para una profundidad extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Marco de acero cincado para toma a tierra de los componentes instalados. El acceso pleno al armario se consigue usando bisagras de 180°. Para el montaje se utiliza las barras de soporte transversales ESFB. El soporte en profundidad y fácil recorrido del cableado se logra con la placa de montaje en profundidad SFMP. Ajustable en profundidad en pasos de 12,5 mm.
- Carga máxima:** 1800N, incluye mecanismo de autoposicionamiento.
- Cierre:** Cierre de varillas DIN de 3 mm (posibilidad de otras opciones de cierre).
- Material:** Perfiles verticales 19" de acero cincado de 2 mm. Estructura: perfiles verticales de 2 mm y horizontales de 3 mm.
- Acabado:** Paneles: pintura al polvo, texturado RAL 7035.
- Cantidad por embalaje:** 1 marco giratorio con 180° bisagras.
- Instrucciones de montaje:** Para armarios de acero combinables de 800, 1000 y 1200 mm de ancho. Añada ESFB para montaje en armarios de acero combinables.

Para armario					
A	U	A1	A2	A3	Ref.
1400	27	1203	1267	1337	ESFM278
1600	31	1381	1445	1515	ESFM318
1800	36	1603	1667	1737	ESFM368
2000	40	1781	1845	1915	ESFM408
2200	45	2003	2067	2137	ESFM458






■ Barras de sujeción 800/1000 de ancho



Armarios Autoportantes

Gama de Acero

Accesorios



Máxima profundidad de montaje "E"

Profundidad	ESFC	ESFC in 800W	1xESFC in 1200W	2xESFC in 1200W	ESFS	ESFS+SFH 180	ESFM
400	175	280	295	295	280	260	260
500	175	380	395	355	380	360	345
600	175	465	495	355	465	430	345
800	175	465	395	355	465	430	345
F	51	51	51	51	65	86	86

ESFC también se puede montar en el interior de un armario con profundidad de 600 en combinación con una puerta lateral (DS).

Máxima profundidad de montaje "E" "E"=175, "F"=96.

Ángulo de apertura máximo

Ref.	Grados del ángulo de apertura, icw.	Grados del ángulo de apertura, icw.
ESFC	125	125
ESFC interior	120	120
ESFM + ESFH	120	155
ESFS interior	120	130
ESFS + SFH	180	155

Soporte máximo según el tipo de bisagra

Ref.	Grados del ángulo de apertura, icw.	Carga máxima
ESFC	125	150
ESFC	120	150
ESFM + ESFH	180	120
ESFS + ESFH 180°	180	120
ESFS + SFH	180	120

Altura parcial,
montaje superior

Altura parcial,
montaje intermedio

Altura parcial,
montaje inferior

ESFC
Ancho: 600 mm



ESFC
Ancho: 800-1000 mm



ESFC
Ancho: 1200 mm



ESFM / ESFS
Ancho: 800-1000 mm



■ Marcos giratorios

■ Barras de sujeción
600 de ancho

■ Barras de sujeción
800/1000 de ancho

■ Barras de sujeción
1200 de ancho

■ Perfil de montaje