

POIGNÉE DE CIRCULATION DE DOUCHE BF650



700 x 700-900 x 900 mm

- Poignée de circulation de douche en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301), robuste, réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Diamètre extérieur de tube de 32 mm pour prise en main ergonomique, écart par rapport au mur de 106 mm, rayons de courbure de 75 mm.
- Fixations murales avec plaque de fixation 8 points, librement orientables et avec rondelle d'étanchéité murale bicomposant.
- Pouvant supporter jusqu'à 125 kg.
- Rosaces de recouvrement murales de 75 mm de diamètre, avec couvercle antivol et bague d'étanchéité silicone pour le tube.
- Certification TÜV selon DIN EN 12182, marquage CE selon directive 93/42 CEE.
- Montage : avec neuf vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Tailles intermédiaires disponibles sur demande.




Proposition de texte pour les spécifications :

Poignée de circulation de douche en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301), diamètre extérieur de tube de 32 mm, écart par rapport au mur de 106 mm, surface mate rectifiée. Fixations murales avec plaque de fixation 8 points, librement orientables et avec rondelle d'étanchéité murale bicomposant, pouvant supporter jusqu'à 125 kg. Rosaces de recouvrement murales de 75 mm de diamètre, avec couvercle antivol et bague d'étanchéité silicone pour le tube. Certification TÜV selon DIN EN 12182, marquage CE selon directive 93/42 CEE. Article livré avec matériel de fixation.

Longueur x mm

Réf. art. BF650



Accessoires	Réf.
Support à panier d'angle BA 260	600 260
Support à panier droit BA 270	600 270

Surfaces disponibles	Longueur / Réf.		
	900 x 900 mm	800 x 800 mm	700 x 700 mm
mat rectifié (standard)	650 100	650 200	650 300
texturé et poncé	650 110	650 210	650 310

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR