

POIGNÉE DE SUPPORT MUR-SOL BF660



850 x 850-900 x 900 mm

- Poignée de support mur-sol en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301), robuste, réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Diamètre extérieur de tube de 32 mm pour prise en main ergonomique, rayons de courbure de 75 mm.
- Fixations murales/au sol avec plaque de fixation 8 points, librement orientables et avec rondelle d'étanchéité murale bicomposant.
- Pouvant supporter jusqu'à 125 kg.
- Rosaces de recouvrement de 75 mm de diamètre, avec couvercle antivol et bague d'étanchéité silicone pour le tube.
- Certification TÜV selon DIN EN 12182, marquage CE selon directive 93/42 CEE.
- Montage : avec neuf vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Tailles intermédiaires disponibles sur demande.




Proposition de texte pour les spécifications :

Poignée de support mur-sol en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301), diamètre extérieur de tube de 32 mm, surface mate rectifiée. Fixations murales/au sol avec plaque de fixation 8 points – librement orientables et avec rondelle d'étanchéité murale bicomposant, pouvant supporter jusqu'à 125 kg. Rosaces de recouvrement de 75 mm de diamètre, avec couvercle antivol et bague d'étanchéité silicone pour le tube. Certification TÜV selon DIN EN 12182, marquage CE selon directive 93/42 CEE. Article livré avec matériel de fixation.

Modèle : gauche / droite

Longueur..... x hauteur mm

Réf. art. BF660



Accessoires	Réf.
Support de papier toilette BA 010	600 010
Déclencheur de chasse d'eau et d'appel BA 020	600 020
Déclencheur de chasse d'eau BA 063	600 063

Surfaces disponibles	longueur x hauteur / Réf.			
	850 mm droite	900 mm droite	850 mm gauche	900 mm gauche
mat rectifié (standard)	660 100	660 101	660 200	660 201
texturé et poncé	660 110	660 111	660 210	660 211

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR