

298 x 598 x 140 mm

Capacité env. 12 l

- Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Face avant conique avec creux arrondi vertical et ouverture d'introduction en forme de rectangle incurvé.
- Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 12 l. Accès par porte verrouillable.
- Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion.
- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Montage : au moyen de quatre vis à travers les encoches en trou de serrure et un trou antivol en option dans la paroi arrière.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, avec emballage individuel : 5,4 kg




### Proposition de texte pour les spécifications :

Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage en saillie. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Face avant conique avec creux arrondi vertical. Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 12 l. Accès par porte verrouillable avec ouverture d'introduction en forme de rectangle incurvé. Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions : 298 x 598 x 140 mm

Réf. art. L133



Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	828 800
(coloré) plastifié	829 800