


144 x 107 x 36 mm

- Support de papier toilette en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Prévu pour un rouleau de papier toilette courant, dimensions :  
Diamètre extérieur max. 125 mm  
Largeur max. 100 mm  
Diamètre intérieur min. 38 mm
- Fixation ouverte deux points à disque mural.
- À monter à droite ou à gauche.
- Diamètre du support 16 mm  
Diamètre étrier 8 mm
- Montage : avec deux vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 0,3 kg



## Proposition de texte pour les spécifications :

Support de papier toilette en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), mat rectifié, pour montage en saillie. Fixation ouverte deux points à disque mural. À monter à droite ou à gauche. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions 144 x 107 x 36 mm

Réf. art. PC250

Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	720 250
poli	735 250